

**Accu-boorschroefmachine ProCORE, Type: GSR1860PRO****Bestelgegevens**

Bestelnummer	070245 GSR1860PRO
GTIN	
Artikelklasse	03B

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Compacte, krachtige accu-boorschroefmachines, rechts-/linksom draaiend.**
- **Led-licht voor verlichting van het werkgebied en weergave van het acculadingsniveau.**
- **Draaimomentinstelling met meerdere standen voor precies schroeven.**
- **Elektronische toerentalregeling voor precies aanboren en schroeven.**
- **Softgrip.**

KickBack Control met automatische uitschakeling bij blokkeringen, evenals unieke precisiekoppeling en motorrem. 13 mm Auto-Lock-boorhouder. Hoog draaimoment. Uitbreiden met **Connectivity**-module mogelijk.

Voordeel:

Electronic Motor Protection.

Levering:

Inclusief 2x ProCORE 18 V 4,0 Ah Li-ion-accu, snellader, L-BOXX.

Opmerking:

Bijbehorende reserveaccu's, startersets en laders vindt u vanaf nr. 073851 en nr. 073863–073867.

Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Fabrikantnummer: GSR 18V-60C

Aantal inbegrepen accu's: 2

Accutype: Lithium-ion
 Accucapaciteit: 4 Ah
 Accuspanning: 18 V
 Motortype: Borstelloze motor

Technische beschrijving

Maximaal draaimoment zacht	31 Nm
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Maximaal draaimoment hard	60 Nm
Fabrikantnummer	GSR 18V-60C
Typisch gebruik	Strong
Maximale spiraalboor-Ø in hout	38 mm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Gewicht	1,8 kg
Motortype	Borstelloze motor
Maximale vibratie volgens EN	<2,5 m/s ²
Toerentalbereik 1e stand	0 - 600 min ⁻¹
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Accucapaciteit	4 Ah
Accuspanning	18 V
Toerentalbereik 2e stand	0 - 1900 min ⁻¹
Aantal inbegrepen accu's	2
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
geschikt voor materiaal	Staal
geschikt voor materiaal	hout
Producttype	Boorschroefmachine
USP1	18V

USP2

Borstelloze motor, snelspanhouder-
spanbereik 1,5-13, in L-Boxx

Accessoires

Accustarterset ProCore Accutype, accuspanning C18 V

073863 C18

Li-ion-accu ProCore Accutype, accuspanning C18 V

073856 C18