

Garant**Verrijdbare stellingladder, Aantal treden: 13****Bestelgegevens**

Bestelnummer	935800 13
GTIN	4062406134242
Artikelklasse	91B

Omschrijving**Uitvoering:**

Verrijdbare ladder voor montage aan stellingen. Als deze niet wordt gebruikt, kan de ladder ruimtebesparend tegen het stellingsysteem worden gezet. Treden en bomen van aluminium, duurzame trede-boomverbinding, 4-voudig omrand. Inclusief Easyfix-opname. Met 2 zelfvergrendelende geremde wielen, Ø 80 mm. Geluidsarm draaiende wielen aan de bovenzijde.

Kleur:

Bomen antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Elke ladder wordt **speciaal op maat vervaardigd**. De **maximale verticale inhaakhoogte moet altijd worden aangegeven**.

Ladderlengte: 3,5 m

Werkhoogte ca.: 4,4 m

Maximale verticale inhaakhoogte tot: 3,67 m

Geschikt voor stelling hoogte: 3000 mm

Breedte aan de voet: 0,6 m

Uitsteeklengte: 1,4 m

Technische beschrijving

Maximale verticale inhaakhoogte tot	3,67 m
Gewicht	13,24 kg
Ladderlengte	3,5 m
Breedte aan de voet	0,6 m
Aantal treden	13
Liggerhoogte	25 mm
Liggerbreedte	73 mm
Traphoogte	235 mm
Uitsteeklengte	1,4 m
Werkhoogte ca.	4,4 m
Geschikt voor stelling hoogte	3000 mm
Producttype	Stellingladder

Accessoires

Aluminium buis geëloxeerd, 3000 mm lang Type 1	935810 1
Houder met eindaanslag Type L	935812 L
GripStep tredebekleding Geschikt voor laddermaat 13	935820 13
Tussenhouder voor aluminium buis Type 1	935811 1
Houder met eindaanslag Type R	935812 R