

Garant**Verrijdbare stellingladder, Aantal treden: 11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	935800 11
GTIN	4062406134235
Artikelklasse	91B

Omschrijving**Uitvoering:**

Verrijdbare ladder voor montage aan stellingen. Als deze niet wordt gebruikt, kan de ladder ruimtebesparend tegen het stellingsysteem worden gezet. Treden en bomen van aluminium, duurzame trede-boomverbinding, 4-voudig omrand. Inclusief Easyfix-opname. Met 2 zelfvergrendelende geremde wielen, Ø 80 mm. Geluidsarm draaiende wielen aan de bovenzijde.

Kleur:

Bomen antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Elke ladder wordt **speciaal op maat vervaardigd**. De **maximale verticale inhaakhoogte moet altijd worden aangegeven**.

Ladderlengte: 2,95 m

Werkhoogte ca.: 3,95 m

Maximale verticale inhaakhoogte tot: 3,11 m

Geschikt voor stelling hoogte: 3000 mm

Breedte aan de voet: 0,6 m

Uitsteeklengte: 1,2 m

Technische beschrijving

Ladderlengte	2,95 m
Gewicht	11,5 kg
Breedte aan de voet	0,6 m
Maximale verticale inhaakhoogte tot	3,11 m
Aantal treden	11
Liggerhoogte	25 mm
Traphoogte	235 mm
Liggerbreedte	73 mm
Uitsteeklengte	1,2 m
Werkhoogte ca.	3,95 m
Geschikt voor stelling hoogte	3000 mm
Producttype	Stellingladder

Accessoires

Houder met eindaanslag Type R	935812 R
Houder met eindaanslag Type L	935812 L
GripStep tredebekleding Geschikt voor laddermaat 11	935820 11
Tussenhouder voor aluminium buis Type 1	935811 1
Aluminium buis geëloxeerd, 3000 mm lang Type 1	935810 1