

Garant**Verrijdbare stellingladder, Aantal treden: 9****Bestelgegevens**

Bestelnummer	935800 9
GTIN	4062406134228
Artikelklasse	91B

Omschrijving**Uitvoering:**

Verrijdbare ladder voor montage aan stellingen. Als deze niet wordt gebruikt, kan de ladder ruimtebesparend tegen het stellingsysteem worden gezet. Treden en bomen van aluminium, duurzame trede-boomverbinding, 4-voudig omrand. Inclusief Easyfix-opname. Met 2 zelfvergrendelende geremde wielen, Ø 80 mm. Geluidsarm draaiende wielen aan de bovenzijde.

Kleur:

Bomen antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Elke ladder wordt **speciaal op maat vervaardigd**. De **maximale verticale inhaakhoogte moet altijd worden aangegeven**.

Ladderlengte: 2,4 m

Werkhoogte ca.: 3,5 m

Maximale verticale inhaakhoogte tot: 2,61 m

Geschikt voor stelling hoogte: 2500 mm

Breedte aan de voet: 0,6 m

Uitsteeklengte: 1 m

Technische beschrijving

Ladderlengte	2,4 m
Maximale verticale inhaakhoogte tot	2,61 m
Breedte aan de voet	0,6 m
Gewicht	10,2 kg
Aantal treden	9
Liggerbreedte	73 mm
Traphoogte	235 mm
Uitsteeklengte	1 m
Werkhoogte ca.	3,5 m
Liggerhoogte	25 mm
Geschikt voor stelling hoogte	2500 mm
Producttype	Stellingladder

Accessoires

Houder met eindaanslag Type L	935812 L
Aluminium buis geëloxeerd, 3000 mm lang Type 1	935810 1
GripStep tredebekleding Geschikt voor laddermaat 9	935820 9
Houder met eindaanslag Type R	935812 R
Tussenhouder voor aluminium buis Type 1	935811 1