

Garant GRIDLINE

Verlichtingsset Basic voor GridLine kasten met vleugeldeuren, Voor kasthoogte: 1500mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	940501 1500
GTIN	4062406134297
Artikelklasse	9GI

Omschrijving

Uitvoering:

Complete sets bevatten alle componenten voor het inbouwen van de binnenverlichting voor GridLine kasten. Led-lampen in 2 lengtes 570 mm en 870 mm. Stekkers zijn beveiligd tegen ompolen. Het opgenomen vermogen is afhankelijk van het aantal led-lampen in de set.

Lampen: Met 30° uitstralhoek voor spiegelvrije verlichting. Geïntegreerde magneten voor een vrije positionering in de kast. Nominale spanning 24 V/DC, lichtkleur ca. 6000 K, CRI 80, energieklassen A+.

Led-lampen lengte 870 mm: Opgenomen vermogen 8,5 W; lichtstroom 437 lm.

Led-lampen lengte 570 mm: Opgenomen vermogen 5,5 W; lichtstroom 676 lm.

Netadapter: Speciaal ontworpen voor led- en verlichtingstoepassingen. Is beveiligd tegen kortsluiting, overbelasting, overspanning en oververhitting (auto-recovery). Industriële stekker nr. 928491 gr. 3 aan ingangszijde ingebouwd.

Ingangsspanning 90 – 305 V/AC; uitgangsspanning 24 V/DC; uitgangsstroom 2,5 A; vermogen 60 W; IP67.

Schakelaar: Bij het openen van de deur wordt de verlichting automatisch ingeschakeld. Compleet bedrade unit voor eenvoudige montage.

Stroomgeleidingsrail: Intelligent kabelmanagement maakt aanbrengen van de lampen op variabele hoogte mogelijk. Montage door geïntegreerde magneetstrip. Gemarkeerde draaistekkers. Niet bij sets nr. 940501.

Bekabeling: Alle benodigde verbindingkabels tussen de afzonderlijke componenten. Aansluitkabel met Duitse randaarde-stekker nr. 928640 gr. DE/2. Aantal en type verbindingkabels varieert afhankelijk van de set.

Verlichtingssets voor zijverlichting in de kast. De lampen worden aangebracht aan de zijkant van de kastromp. Door koppeling van 2 lampen wordt een verlichting over de gehele hoogte van

de kast verkregen. Sets zijn afgestemd op onze GridLine kasten en mogen alleen in deze kasten worden ingebouwd.

Basic-sets voor de zijverlichting in de kast.

De verlichtingsset bevat ingebouwde led-lampen. Deze kunnen niet worden vervangen. Het bedrijfsapparaat (netadapter en kabel) is uitwisselbaar door de eindgebruiker.

Plaatsing:

Aantal lampen 570 mm: 2

Aantal lampen 870 mm: 2

Levering:

Led-lampen, schakelende voeding, schakelaar, bekabeling.

Opmerking:

- **Er mogen maximaal 6 lampen met een lengte van 870 mm of 9 lampen met een lengte van 570 mm op een netadapter worden aangesloten.**
- **Het systeem is niet dimbaar.**
- **Alle sets met Duitse randaarde-stekker. Voor andere landen a.u.b. geschikte aansluitkabel nr. 928640 apart bestellen.**
- **Schakelaarinbouw bij kasten breedte 20G niet mogelijk.**
- **Niet geschikt voor jaloeziekasten.**
- **Sets alleen geschikt voor vleugeldeurkasten.**

Technische beschrijving

Lichtstroom	2220 lm
Wattage	29 W
Stekkertype ingang	F
Stekkertype ingang	GST-insteeksysteem
Nominale spanning	250 V
Producttype	Lichtstrip

Accessoires

Adapterkabel voor verlichtingsunit Uitvoering DE/2	928640 DE/2
--	-------------