

Garant GRIDLINE

## Verlichtingsset Extended voor GridLine kasten met schuifdeuren, breedte 50G, Voor kasthoogte: 750/800mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	940513 750/800
GTIN	4062406134464
Artikelklasse	9GI

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Verlichtingsset voor verlichting **per vak** in de kast. De lampen worden onder het legbord aangebracht en via de stroomgeleidingsrail aangesloten. Sets zijn afgestemd op onze uitgeruste GridLine kasten en mogen alleen in deze kasten worden ingebouwd.

**Extended-sets** voor verlichting van afzonderlijke vakken in de kast.

Complete sets bevatten alle componenten voor het inbouwen van de binnenverlichting voor GridLine kasten. Led-lampen in 2 lengtes 570 mm en 870 mm. Stekkers zijn beveiligd tegen ompolen. Het opgenomen vermogen is afhankelijk van het aantal led-lampen in de set.

**Lampen:** Met 30° uitstraalhoek voor spiegelvrije verlichting. Geïntegreerde magneten voor een vrije positionering in de kast. Nominale spanning 24 V/DC, lichtkleur ca. 6000 K, CRI 80, energieklassen A+.

Led-lampen lengte 870 mm: Opgenomen vermogen 8,5 W; lichtstroom 437 lm.

Led-lampen lengte 570 mm: Opgenomen vermogen 5,5 W; lichtstroom 676 lm.

**Netadapter:** Speciaal ontworpen voor led- en verlichtingstoepassingen. Is beveiligd tegen kortsluiting, overbelasting, overspanning en oververhitting (auto-recovery). Industriële stekker nr. 928491 gr. 3 aan ingangszijde ingebouwd.

Ingangsspanning 90 – 305 V/AC; uitgangsspanning 24 V/DC; uitgangsstroom 2,5 A; vermogen 60 W; IP67.

**Schakelaar:** Bij het openen van de deur wordt de verlichting automatisch ingeschakeld.

Compleet bedrade unit voor eenvoudige montage.

**Stroomgeleidingsrail:** Intelligent kabelmanagement maakt aanbrengen van de lampen op variabele hoogte mogelijk. Montage door geïntegreerde magneetstrip. Gemarkeerde draaistekkers. Niet bij sets nr. 940501.

**Bekabeling:** Alle benodigde verbindingkabels tussen de afzonderlijke componenten.

Aansluitkabel met Duitse randaarde-stekker nr. 928640 gr. DE/2. Aantal en type

verbindingkabels varieert afhankelijk van de set.

De verlichtingsset bevat ingebouwde led-lampen. Deze kunnen niet worden vervangen. Het bedrijfsapparaat (netadapter en kabel) is uitwisselbaar door de eindgebruiker.

**Plaatsing:**

Aantal lampen 870 mm: 2

**Levering:**

Led-lampen, schakelende voeding, stroomgeleidingsrail, schakelaar, bekabeling.

**Opmerking:**

- **Er mogen maximaal 6 lampen met een lengte van 870 mm of 9 lampen met een lengte van 570 mm op een netadapter worden aangesloten.**
- **Het systeem is niet dimbaar.**
- **Alle sets met Duitse randaarde-stekker. Voor andere landen a.u.b. geschikte aansluitkabel nr. 928640 apart bestellen.**
- **Schakelaarbouw bij kasten breedte 20G niet mogelijk.**
- **Niet geschikt voor jaloeziekasten.**

---

## Technische beschrijving

Wattage	18 W
Lichtstroom	1350 lm
Stekkertype ingang	GST-insteekstelsel
Stekkertype ingang	F
Producttype	Lichtstrip

---

## Accessoires

Adapterkabel voor verlichtingsunit Uitvoering DE/2	928640 DE/2
--	-------------