



## Accu-boorschroefmachine, Type: M18CBLDD-2



### Bestelgegevens

Bestelnummer	070210 M18CBLDD-2
GTIN	4058546222628
Artikelklasse	03L

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**MILWAUKEE – accu-boorschroefmachines** krachtige accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend. REDLITHIUM™-accu's met **controle van de afzonderlijke cellen** en **weergave van het ladingsniveau**. Robuust **metalen tandwielhuis** voor een lange levensduur. **Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder** met asvergrendeling. Led-verlichting van het werkgebied. Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort. Met onderhoudsarme borstelloze motor met hoog draaimoment. **REDLINK™-elektronica** – betrouwbaar belastingsmanagement met **overbelastingsbeveiliging** voor een lange levensduur van accu, motor en drijfwerk.

#### Voordeel:

REDLINK™-elektronica.

#### Levering:

Inclusief 2x M18 Red-Li-ion-accu's, M12-18C lader, riemclip, transportkoffer.

#### Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserve-accu's en laders nr. 073816, 073827 en 073840 e.v.

### Technische beschrijving

Fabrikantnummer	M18CBLDD-202C
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Gewicht	1,5 kg
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Typisch gebruik	Strong
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Maximaal draaimoment hard	60 Nm
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Motortype	Borstelloze motor
Maximaal toerental 2e versnelling	1800 min <sup>-1</sup>
Maximale spiraalboor-Ø in hout	52 mm
Accucapaciteit	2 Ah
Verpakking	Transportkoffer
Maximale vibratie volgens EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Accuspanning	18 V
Aantal inbegrepen accu's	2
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
geschikt voor materiaal	Staal
geschikt voor materiaal	hout
Producttype	Boorschroefmachine

## Accessoires

Haakse schroefadapter Type WB1	073920 WB1
Haakse schroefadapter Type OSD2	073920 OSD2
Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC
Acculader Type M1218C	073840 M1218C
Li-ion-systeem M18B2 Accutype MB18	073827 MB18

