



Accu-boorschroefmachine, Type: M18FDD2-2



Bestelgegevens

Bestelnummer	070210 M18FDD2-2
GTIN	
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

MILWAUKEE – accu-boorschroefmachines krachtige accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend. REDLITHIUM™-accu's met **controle van de afzonderlijke cellen** en **weergave van het ladingsniveau**. Robuust **metalen tandwielhuis** voor een lange levensduur. **Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder** met asvergrendeling. Led-verlichting van het werkgebied. Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort. Topmodel FUEL™ met **borstelloze POWERSTATE™-motor** voor het hoogste rendement. **Zeer geringe slijtage** en tot 10 keer langere levensduur ten opzichte van standaard-DC-motoren. Dankzij de hoge efficiëntie en hogere accucapaciteit zijn tot **2 x langere draaitijden** mogelijk (vergeleken met andere Li-ion-technologieën). **REDLINK PLUS™-elektronica** – uniek vermogensmanagement:

- **Met systeemcommunicatie aandrijfmachine – accu.**
- **Met overbelastingsbeveiliging voor een langere levensduur van accu, motor en drijfwerk.**

Voordeel:

Topmodel FUEL™.

Levering:

Inclusief extra handvat voor makkelijker ondersteunen van het draaimoment.
Inclusief 2x Red-Li-ion-accu's, lader, riemclip, HD-box (systeemkoffer).

Technische beschrijving

Typisch gebruik	Heavy Duty
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Maximale spiraalboor-Ø in staal	16 mm
Maximale spiraalboor-Ø in hout	89 mm
Accucapaciteit	2 Ah
Motortype	Borstelloze motor
Maximale vibratie volgens EN	<2,5 m/s ²
Gewicht	2,1 kg
Maximaal toerental 2e versnelling	2000 min ⁻¹
Accuspanning	18 V
Fabrikantnummer	M18 FDD2
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 550 min ⁻¹
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Maximaal draaimoment hard	135 Nm
Aantal inbegrepen accu's	2
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
geschikt voor materiaal	Staal
geschikt voor materiaal	hout
Producttype	Boorschroefmachine

Accessoires

Haakse schroefadapter Type OSD2	073920 OSD2
Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC
Acculader Type M1218C	073840 M1218C

Li-ion-systeem M18B2 Accutype MB18	073827 MB18
Haakse schroefadapter Type WB1	073920 WB1
Accu-boorschroefmachine zonder accu en lader Type M18FDD2-2	070211 M18FDD2-2