



Elektronische momentsleuteltester „TruCheck™ 2“, Maximaal draaimoment: 350Nm



Bestelgegevens

Bestelnummer	654471 350
GTIN	5060207566506
Artikelklasse	66D

Omschrijving

Uitvoering:

- Compacte, handzame tester.
- Schroefbevestiging op vlakke oppervlakken (tafel, muur enz.).
- Lcd-display. Led-achtergrondverlichting zorgt voor goede afleesbaarheid in slecht verlichte werkomgevingen.
- De ingebouwde micro-USB-2.0-aansluiting maakt de stroomvoorziening mogelijk.
- Maateenheden: Nm.

Voordeel:

- Zeer eenvoudige bediening (minimale kans op fouten).
- Ook geschikt voor gebruikers die geen 'kalibratiespecialisten' zijn.
- Met één druk op de knop kan de weergave op 0 worden gezet.

Toepassing:

Instellen en controleren van ontkoppelende, weergevende en rechtsdraaiende momentsleutels.

Nauwkeurigheid:

Procentuele meetwaardefout $\pm 1\%$.

Levering:

USB-netadapter (EU/UK/US/AUS), micro-USB 2.0-kabel, in stevige kunststof koffer.

Technische beschrijving

maximaal draaimoment	350 Nm
Meetbereik	10 - 350 Nm
Afreesinstrument breedte	138 mm
Afreesinstrument hoogte	110 mm
Afreesinstrument diepte	117 mm
Gewicht	2,7 kg
Vierkant-adapter	1/2 inch
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±1 %
Energievoorziening	Netvoeding
Nominale spanning	100 - 240 V
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Kalibratie	O4
Producttype	Draaimomenttester

Dienstverlening

DAkS-kalibratie rechtsdraaimomenttester / -sensor Type 1000	020130 1000
Kalibratie rechtsdraaimomenttester / -sensor Type 400	020120 400