



## Elektronische momentsleuteltester „TruCheck™ 2“, Maximaal draaimoment: 1100Nm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	654471 1100
GTIN	5060207566520
Artikelklasse	66D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Compacte, handzame tester.
- Schroefbevestiging op vlakke oppervlakken (tafel, muur enz.).
- Lcd-display. Led-achtergrondverlichting zorgt voor goede afleesbaarheid in slecht verlichte werkomgevingen.
- De ingebouwde micro-USB-2.0-aansluiting maakt de stroomvoorziening mogelijk.
- Maateenheden: Nm.

#### Voordeel:

- Zeer eenvoudige bediening (minimale kans op fouten).
- Ook geschikt voor gebruikers die geen 'kalibratiespecialisten' zijn.
- Met één druk op de knop kan de weergave op 0 worden gezet.

#### Toepassing:

Instellen en controleren van ontkoppelende, weergevende en rechtsdraaiende momentsleutels.

#### Nauwkeurigheid:

Procentuele meetwaardefout  $\pm 1\%$  voor het meetbereik 110-1100 Nm;  $\pm 2\%$  voor het meetbereik kleiner dan 110 Nm.

#### Levering:

USB-netadapter (EU/UK/US/AUS), micro-USB 2.0-kabel, in stevige kunststof koffer.

## Technische beschrijving

maximaal draaimoment	1100 Nm
Meetbereik	50 - 1100 Nm
Afreesinstrument diepte	132,5 mm
Vierkant-adapter	3/4 inch
Afreesinstrument breedte	140 mm
Gewicht	3,5 kg
Afreesinstrument hoogte	120 mm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±1 %
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±2 %
Energievoorziening	Netvoeding
Nominale spanning	100 - 240 V
Buitenzeskant	27 mm
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Kalibratie	O4
Producttype	Draaimomenttester

## Dienstverlening

Kalibratie rechtsdraaimomenttester / -sensor Type 1000	020120 1000
--	-------------