

Garant GRIDLINE

**Legbord gesleufd, Voor kast- / compartimentbreedte in G: 50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940552 50
GTIN	4062406134860
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Verzinkte legborden van plaatstaal.

**T.b.v.:**

Kasten nr. 940001 – 940217, nr. 940801 – 940907.

**Levering:**

Legbord met dragers.

**Opmerking:**

Maat 30 en maat 40 geschikt voor kasten met breedte 60G en 80G omdat deze 2 compartimenten hebben.

**Technische beschrijving**

Diepte	425 mm
Breedte	1200 mm
Toepassingsgebied	Legbordenkast
Materiaaldikte	0,9 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Materiaal	verzinkt
Producttype	Legbord

