


Garant GRIDLINE

Legbord gesleufd, Voor kast- / compartimentbreedte in G: 20**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 940552 20 |
| GTIN | 4062406134839 |
| Artikelklasse | 9GI |

Omschrijving**Uitvoering:**

Verzinkte legborden van plaatstaal.

T.b.v.:

Kasten nr. 940001 – 940217, nr. 940801 – 940907.

Levering:

Legbord met dragers.

Opmerking:

Maat 30 en maat 40 geschikt voor kasten met breedte 60G en 80G omdat deze 2 compartimenten hebben.

Technische beschrijving

| | |
|---|---------------|
| Diepte | 425 mm |
| Breedte | 450 mm |
| Toepassingsgebied | Legbordenkast |
| Materiaaldikte | 0,9 mm |
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 100 kg |
| Materiaal | verzinkt |
| Producttype | Legbord |

