


Garant GRIDLINE

Legbord gesleufd, Voor kast- / compartimentbreedte in G: 40**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940552 40
GTIN	4062406134853
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Verzinkte legborden van plaatstaal.

T.b.v.:

Kasten nr. 940001 – 940217, nr. 940801 – 940907.

Levering:

Legbord met dragers.

Opmerking:

Maat 30 en maat 40 geschikt voor kasten met breedte 60G en 80G omdat deze 2 compartimenten hebben.

Technische beschrijving

Breedte	950 mm
Diepte	425 mm
Toepassingsgebied	Legbordenkast
Materiaaldikte	0,9 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Materiaal	verzinkt
Producttype	Legbord

