

Garant GRIDLINE

**Legbord 200 kg, Voor kast- / compartimentbreedte in G: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940590 40
GTIN	4062406134884
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Verzinkt legbord met verhoogd draagvermogen.

**T.b.v.:**

Kasten nr. 940001 – 940217, nr. 940801 – 940907.

**Levering:**

1 Paar universele opnames met 2-delig legbord.

**Opmerking:**

Maat 30 en maat 40 geschikt voor kasten met breedte 60G en 80G omdat deze 2 compartimenten hebben.

**Technische beschrijving**

Diepte	425 mm
Dikte	40 mm
Breedte	950 mm
Inbouwhoogte	125 mm
Toepassingsgebied	Zwaarlastkast
Materiaaldikte	0,9 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	200 kg
Materiaal	verzinkt

Producttype

Legbord