

Garant GRIDLINE

Legbord 200 kg, Voor kast- / compartimentbreedte in G: 50**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940590 50
GTIN	4062406134891
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Verzinkt legbord met verhoogd draagvermogen.

T.b.v.:

Kasten nr. 940001 – 940217, nr. 940801 – 940907.

Levering:

1 Paar universele opnames met 2-delig legbord.

Opmerking:

Maat 30 en maat 40 geschikt voor kasten met breedte 60G en 80G omdat deze 2 compartimenten hebben.

Technische beschrijving

Inbouwhoogte	125 mm
Breedte	1200 mm
Diepte	425 mm
Dikte	40 mm
Toepassingsgebied	Zwaarlastkast
Materiaaldikte	0,9 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	200 kg
Materiaal	verzinkt

Producttype

Legbord