

Garant GRIDLINE

Uittrekbaar legbord, Geschikt voor kast- / compartimentbreedte in G: 40**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940572 40
GTIN	4062406134990
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**OPMERKING: kleurkeuze mogelijk****Uitvoering:**

Uittrekbare legborden voor inbouw in GridLine kasten.

Kleur:Lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating.****Opmerking:**

Maat 30 en maat 40 geschikt voor kasten met breedte 60G en 80G omdat deze 2 compartimenten hebben.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nuttige breedte: 900 mm

Nuttige diepte: 400 mm

Nuttige breedte in G: 36

Nuttige diepte in G: 16

Technische beschrijving

Nuttige breedte	900 mm
Nuttige diepte	400 mm
Nuttige diepte in G	16
Nuttige breedte in G	36
Materiaaldikte	0,9 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %

Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Uittrekbaar legbord