

Garant**Tool24 Locker - uitbreidingsysteem, Type: 300/14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	979320 300/14
GTIN	4062406134808
Artikelklasse	9SA

Omschrijving**Uitvoering:**

Artikeluitgiftesysteem met vakken van verschillende maten garandeert betrouwbaar en volledig gedocumenteerd uitnemen van losse artikelen. De vakmaten maken opslag van grotere artikelen mogelijk en zijn voorbereid voor het laden van accu's. Een standaard led-binnenverlichting vergemakkelijkt zowel de herkenning van de automatisch openende vakken in donkere omgevingen als het uitnemen zelf. De led-strip langs de vakken ondersteunt eveneens het uitnemen en bijvullen.

Bij mastervarianten maken aan weerszijden aangebrachte, geperforeerde wanden een flexibele aanbrenging van een touchmonitor mogelijk. Daarnaast kunnen Easyfix haken en houders, evenals verdere accessoires voor geperforeerde wanden uit onze catalogus worden aangebracht.

Het mastersysteem kan met extra slavekasten van willekeurige Tool24-hardwarevarianten worden uitgebreid en gecombineerd. Uitgiftesysteem voor middelgrote artikelen.

Toepassing:

Automatisch uitgiftesysteem voor opslag en beheer, ook geschikt voor grote artikelen, zoals grotere PBM, elektrisch en handgereedschap of onze kunststof systeemkoffer L-BOXX®.

Plaatsing:

Aantal vakken × hoogte in mm: 12 × 220; 2 × 300

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Alle vakken zijn voorbereid op doorvoer van een stroomvoorziening via de technieschacht.

De aansluiting van afzonderlijke laadinstallaties moet door de klant worden uitgevoerd.

De gewichtsgegevens in de technische gegevens hebben betrekking op kasten van het uitbreidingssysteem, d.w.z. exclusief pc en beeldscherm.

Er zijn vakken met kijkvensters, individuele kleuren en afmetingen (vakmaten, kastbreedtes en -dieptes) mogelijk.

Neem contact op met uw adviseur!

Technische beschrijving

Hoogte	1965 mm
Breedte	800 mm
Diepte	500 mm
Gewicht	200 kg
Aantal vakken	14
Belastbaarheid per vak	25 kg
Vak nuttige diepte	450 mm
Vak nuttige breedte	300 mm
Vak nuttige hoogte (1)	220 mm
Vak nuttige hoogte (2)	300 mm
Serie	Tool24 Locker
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Goederenuitgiftesysteem