

3M**Grofreinigingsschijf (SiC), XT-RD PRO, Schijf-Ø: 115mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	566726 115
GTIN	4054596605725
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

Schijven met synthetisch, gelijkmatig met slijpkorrel gevuld nylonvlies. zeer **grove vliesstructuur**, loopt ook bij dikke en zachte lagen niet vol. Extreem harde en agressieve vliesuitvoering zorgt voor een grovere finish en een zeer hoog reinigingseffect. Zeer **lange levensduur, ook bij gebruik langs randen.**

Toepassing:

voor het ontroesten, lak verwijderen, reinigen van lasnaden en verwijderen van oppervlaktevuil. Met **glasweefselshotel voor direct opspannen** op haakse slijpers.

Opmerking:

grofreinigingsschijven voor rechte slijpers zie nr. 556270 e.v.

Technische beschrijving

Aanbevolen toerental	5000 - 7000 min ⁻¹
Boring-Ø	22,23 mm
Schijf-Ø	115 mm
Maximaal toerental	11000 min ⁻¹
Slijpmiddelaanduiding	SiC

Hardheidsgraad	zeer hard
Fijnheidsgraad	zeer grof
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Vormbeschrijving	vlak
Productnaamattribuut	XT-RD PRO
Maximale omtreksnelheid	60 m/s
Producttype	Grof reinigingsvlies