



Fiberschijf XF 733 (CER), Ø 115 mm, Korrelgrootte: 24



Bestelgegevens

Bestelnummer	566451 24
GTIN	4018875001349
Artikelklasse	56V

Omschrijving

Uitvoering:

Trekvaste, maar zeer buigzame **ge vulkaniseerde fiber**. Asgat 22,23 mm en kruissleuven.

VSM XF 733 met **zeer hoge schuurcapaciteit en lange standtijd** op non-ferrometalen zoals **aluminium**. De sterk slijpende extra laag voorkomt dichtslibbing van de schijf en aanhechting van spanen.

Korrel: **Keramische korrel met sterk slijpende coating (STEARAT Plus)**.

Toepassing:

Op haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s met steunschijven nr. 566650 / 6670. Voor het **slijpen van vlakke en gebogen oppervlakken** met grote **flexibiliteit**.

Maximale omtreksnelheid: 80 m/s

Technische beschrijving

Schijf-Ø	115 mm
Korrelgrootte	24
Slijpmiddel	Keramische korrel
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 115 mm
Boring-Ø	22,23 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	Aluminium
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Fiberschijf