

**Fiberschijf XF 733 (CER), Ø 125 mm, Korrelgrootte: 24****Bestelgegevens**

Bestelnummer	566452 24
GTIN	4018875875926
Artikelklasse	56V

Omschrijving**Uitvoering:**

Trekvaste, maar zeer buigzame **ge vulkaniseerde fiber**. Asgat 22,23 mm en kruissleuven.

VSM XF 733 met **zeer hoge schuurcapaciteit en lange standtijd** op non-ferrometalen zoals **aluminium**. De sterk slijpende extra laag voorkomt dichtslibbing van de schijf en aanhechting van spanen.

Korrel: **Keramische korrel met sterk slijpende coating (STEARAT Plus)**.

Toepassing:

Op haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s met steunschijven nr. 566650 / 6670. Voor het **slijpen van vlakke en gebogen oppervlakken** met grote **flexibiliteit**.

Technische beschrijving

Schijf-Ø	125 mm
Korrelgrootte	24
Serie	XF733
Slijpmiddel	Keramische korrel
Slijpmiddelaanduiding	Keramik

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 125 mm
Boring-Ø	22,23 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	Aluminium
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Fiberschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
CuZn	geschikt		
droog	geschikt		