


Fiberschijf XF 733 (CER), Ø 115 mm, Korrelgrootte: 80

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 566451 80 |
| GTIN | 4018875001493 |
| Artikelklasse | 56V |

Omschrijving
Uitvoering:

Trekvaste, maar zeer buigzame **ge vulkaniseerde fiber**. Asgat 22,23 mm en kruissleuven.

VSM XF 733 met **zeer hoge schuurcapaciteit en lange standtijd** op non-ferrometalen zoals **aluminium**. De sterk slijpende extra laag voorkomt dichtslibbing van de schijf en aanhechting van spanen.

Korrel: **Keramische korrel met sterk slijpende coating (STEARAT Plus)**.

Toepassing:

Op haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s met steunschijven nr. 566650 / 6670. Voor het **slijpen van vlakke en gebogen oppervlakken** met grote **flexibiliteit**.

Maximale omtreksnelheid: 80 m/s

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Schijf-Ø | 115 mm |
| Korrelgrootte | 80 |
| Slijpmiddel | Keramische korrel |
| Slijpmiddelaanduiding | Keramiek |

| | |
|----------------------------------|-------------|
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % |
| Productnaamattribuut | Ø 115 mm |
| Boring-Ø | 22,23 mm |
| geoptimaliseerd voor materiaal | Aluminium |
| Maximale omtreksnelheid | 80 m/s |
| Producttype | Fiberschijf |