


**Fiberschijf XF 733 (CER), Ø 115 mm, Korrelgrootte: 60**

**Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 566451 60     |
| GTIN          | 4018875001424 |
| Artikelklasse | 56V           |

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Trekvaste, maar zeer buigzame **ge vulkaniseerde fiber**. Asgat 22,23 mm en kruissleuven.

**VSM XF 733** met **zeer hoge schuurcapaciteit en lange standtijd** op non-ferrometalen zoals **aluminium**. De sterk slijpende extra laag voorkomt dichtslibbing van de schijf en aanhechting van spanen.

Korrel: **Keramische korrel met sterk slijpende coating (STEARAT Plus)**.

**Toepassing:**

Op haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s met steunschijven nr. 566650 / 6670. Voor het **slijpen van vlakke en gebogen oppervlakken** met grote **flexibiliteit**.

Maximale omtreksnelheid: 80 m/s

**Technische beschrijving**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Schijf-Ø              | 115 mm            |
| Korrelgrootte         | 60                |
| Slijpmiddel           | Keramische korrel |
| Slijpmiddelaanduiding | Keramiek          |

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 %     |
| Productnaamattribuut             | Ø 115 mm    |
| Boring-Ø                         | 22,23 mm    |
| geoptimaliseerd voor materiaal   | Aluminium   |
| Maximale omtreksnelheid          | 80 m/s      |
| Producttype                      | Fiberschijf |