

Garant GRIDLINE

Verticale kast met geperforeerde wand en volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte mm / aantal geperforeerde wanden: 2000/4**Bestelgegevens**

Bestelnummer	942031 2000/4
GTIN	4062406135430
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Verticale kast met geperforeerde wand in 30×28G
Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. Met verticale secties, met □ 9×9mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van Easyfix haken en houders, alsmede accessoires voor geperforeerde wanden. Geperforeerde wanden verstelbaar in een raster van 50 mm. De geperforeerde wanden hebben een telescooprailgeleiding en een **afzonderlijke uittrekbeveiliging**. Draagvermogen per verticale sectie 80 kg. Nuttig oppervlak van beide zijden per verticale sectie 2,1 m² (diepte × hoogte 635×1690 mm).

Kleur:

Standaard kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Geschikt toebehoren zoals Easyfix haken en houders vindt u in groep 95.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Diepte in G	28
-------------	----

Gewicht	272 kg
Hoogte	2000 mm
Verticale sectie draagvermogen	80 kg
Diepte	700 mm
Verticale sectie nuttige hoogte	1690 mm
Verticale sectie nuttige diepte	635 mm
Breedte in G	40
Aantal geperforeerde wanden	4
Breedte	1000 mm
Uitvoering	Verticale kast met gatenwand
Kast type	Basiskast
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Deuropeningshoek	250 graden
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Verticale kast

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------