

Garant GRIDLINE

**Verticale kast met geperforeerde wand en doorzichtige vleugeldeuren,
Hoogte: 2000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	942043 2000
GTIN	4062406135478
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Verticale kast met geperforeerde wand in 40x28G

Uitvoering als beschreven bij nr. 942033 maat 2000/4, echter met **3 verticale secties**. Uitstekend geschikt voor ruimtebesparend opbergen van hijsmiddelen en stropen.

Levering:

3 Aflgborden met opstaande randen voor stropen nr. 942054 maat 2; 4 universele houders 45° nr. 955590 maat 75; 4 universele houders 90° nr. 955600 maat 100x100.

Kleur:

Standaard kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Diepte in G	28
Aantal geperforeerde wanden	3
Breedte	1000 mm
Verticale sectie draagvermogen	80 kg

Gewicht	243 kg
Breedte in G	40
Verticale sectie nuttige diepte	635 mm
Verticale sectie nuttige hoogte	1690 mm
Hoogte	2000 mm
Diepte	700 mm
Kast type	Basiskast
Uitvoering	Verticale kast met gatenwand
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Deuropeningshoek	250 graden
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Verticale kast

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------