

Garant GRIDLINE

Verticale kast met geperforeerde wand en volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 2000mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 942041 2000 |
| GTIN | 4062406135461 |
| Artikelklasse | 9GI |

Omschrijving

Uitvoering:

Verticale kast met geperforeerde wand in 40x28G

Uitvoering als beschreven bij nr. 942033 maat 2000/4, echter met **3 verticale secties**. Uitstekend geschikt voor ruimtebesparend opbergen van hijsmiddelen en stroppen.

Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. Met verticale secties, met □ 9x9mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van haken en houders, alsmede accessoires voor geperforeerde wanden. Geperforeerde wanden verstelbaar in een raster van 50 mm. De geperforeerde wanden hebben een telescooprailgeleiding en een **afzonderlijke uittrekbeveiliging**. Draagvermogen per verticale sectie 80 kg. Nuttig oppervlak van beide zijden per verticale sectie 2,1 m² (diepte x hoogte 635x1690 mm).

Levering:

3 Aflehborden met opstaande randen voor stroppen nr. 942054 maat 2; 4 universele houders 45° nr. 955590 maat 75; 4 universele houders 90° nr. 955600 maat 100x100.

Kleur:

Standaard kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Breedte in G | 40 |
| Hoogte | 2000 mm |
| Verticale sectie nuttige diepte | 635 mm |
| Verticale sectie draagvermogen | 80 kg |
| Diepte in G | 28 |
| Diepte | 700 mm |
| Gewicht | 243 kg |
| Aantal geperforeerde wanden | 3 |
| Verticale sectie nuttige hoogte | 1690 mm |
| Breedte | 1000 mm |
| Kast type | Basiskast |
| Uitvoering | Verticale kast met gatenwand |
| Materiaaldikte | 0,9 mm |
| Draagvermogen kastbehuizing binnen | 1000 kg |
| Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging |
| Deuropeningshoek | 250 graden |
| Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Producttype | Verticale kast |

Accessoires

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Schuifgreep voor GridLine Type GP11 | 914226 GP11 |
|-------------------------------------|-------------|