

Garant GRIDLINE

**Office Station compleet, vleugel deur met printerklep, 3 lades, 2x30x28G,
Type: DE****Bestelgegevens**

Bestelnummer	948800 DE
GTIN	4062406135515
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Aanlooppunt dicht bij de productie, om te informeren, controleren en documenteren.
Opzetkast met afsluitbare kunststof jaloezieën en de volgende uitrusting:

- **Geïntegreerde verlichting met led-technologie.**
- **Aan-/uit-schakelaar voor de verlichting.**
- **5 contactdozen type F.**
- **2 Legborden, hoogte verstelbaar in een raster van 25 mm. Nuttige breedte 1400 mm, nuttige diepte 300 mm.**
- **Uittrekbaar werkblad (melaminehout) met afrolrand aan achterzijde, met vergrendeling in eindpositie. Dikte 29 mm. 150 mm uittrekbaar.**
- **Geïntegreerde kabelschacht en kabeldoorvoeringen.**
- **Aansluitkabel met lengte van 7 m.**
- **Ventilator met filter.**

Onderbouw met computerkast met afsluitbare vleugel deur met printerklep. Vleugel deurkast met uittrekbaar legbord nuttige breedte 580 mm, nuttige diepte 480 mm. In de vleugel deurkast 3-voudige contactdoos 250 V / 16 A met aan-/uit-schakelaar.

Onderbouw behuizing voor gereedschapskast met volledig uittrekbare lades (75 kg draagvermogen).

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, lades, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Kunststof jaloezieën niet configureerbaar wat betreft kleur.

Technische beschrijving

Diepte	700 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Lades nuttige diepte	600 mm
Gewicht	342 kg
Breedte	1500 mm
Lades nuttige breedte	650 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Hoogte	2200 mm
Nominale spanning	250 V
Stekkertype ingang	F
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	2×30×28G
Producttype	Bureaustation

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type HU12	914226 HU12
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Lade,75 kg fronthoogte lade 300 mm	931163 300