

Garant GRIDLINE

**Office Station printerbehuizing, vleugel deur met printerklep, 30×28G, Type: 1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	948815 1
GTIN	4062406135546
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

Aanlooppunt dicht bij de productie, om te informeren, controleren en documenteren. Computerkast met afsluitbare vleugel deur met printerklep. Vleugel deurkast met uittrekbaar legbord nuttige breedte 580 mm, nuttige diepte 480 mm.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, lades, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Technische beschrijving**

Hoogte	1000 mm
Nominale spanning	250 V
Stekkertype ingang	F
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis

Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	30x28G
Producttype	Bureaustation

---

## Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type HU12	914226 HU12
-------------------------------------	-------------