

Garant**Stellingkast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 2000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	945001 2000
GTIN	4062406135492
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Stellingkast in 30×11G. Bevestiging van legborden in een raster van 25 mm mogelijk.

Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035.

Deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Zie voor legborden voor GridLine stellingkasten nr. 944061, 944065.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugeldeur
Hoogte	2000 mm
Gewicht	45 kg
Breedte	750 mm

Diepte in G	11
Breedte in G	30
Nuttige hoogte	1845 mm
Handgreep positionering	midden
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Diepte	275 mm
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Stellingkast

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------