


**Garant****Stellingkast met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	945003 1000
GTIN	4062406135508
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Stellingkast in 30×11G. Bevestiging van legborden in een raster van 25 mm mogelijk.

Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035.

Deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Zie voor legborden voor GridLine stellingkasten nr. 944061, 944065.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Hoogte	1000 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Kastfronten	Doorzichtige vleugeldeur
Gewicht	39 kg

Handgreep positionering	boven
Nuttige hoogte	845 mm
Breedte	750 mm
Breedte in G	30
Diepte	275 mm
Diepte in G	11
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Stellingkast

---

## Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------