



## Universele gatzaag zonder centreerboor, Boor-Ø: 30mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	788041 30
GTIN	4058546228675
Artikelklasse	76G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

HM-tanden voor een langere levensduur, ook bij het boren van dichte materialen. Brede en diepe spaanruimtes voor eenvoudig verwijderen van de boorkern. Agressieve tandgeometrie voor maximaal 10x snellere voortgang van het boren vergeleken met bimetalen gatzaagen. Ideaal voor gebruik op het gebied van elektronica en installateurswerk.

#### Toepassing:

Voor het boren van grotere gaten in diverse materialen: metselwerk, lichte bouwmaterialen, kunststoffen en hout. Niet geschikt voor gebruik in harde materialen zoals beton, graniet, natuursteen en harde baksteen met een hardheid van meer dan 30 N/mm<sup>2</sup>.

#### Opmerking:

**Alleen draaiend gebruiken (niet klopboren).**

### Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	2
Maximale doorslijpdiepte	60 mm
Toepassing voor	Sanitair- en verwarmingsbuizen, halogeenstralers
Toepassing met slag / geen slag	geen klopboren
Snijmateriaal	HM
Producttype	Gatzaag

---

## Accessoires

Speciale adapter met centreerboor Totale lengte 115-6KT  
mm

788052 115-6KT