

**Universele gatzaag zonder centreerboor, Boor-Ø: 51mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	788041 51
GTIN	4058546228705
Artikelklasse	76G

Omschrijving**Uitvoering:**

HM-tanden voor een langere levensduur, ook bij het boren van dichte materialen. Brede en diepe spaanruimtes voor eenvoudig verwijderen van de boorkern. Agressieve tandgeometrie voor maximaal 10x snellere voortgang van het boren vergeleken met bimetalen gatzaagen. Ideaal voor gebruik op het gebied van elektronica en installateurswerk.

Toepassing:

Voor het boren van grotere gaten in diverse materialen: metselwerk, lichte bouwmaterialen, kunststoffen en hout. Niet geschikt voor gebruik in harde materialen zoals beton, graniet, natuursteen en harde baksteen met een hardheid van meer dan 30 N/mm².

Opmerking:

Alleen draaiend gebruiken (niet klopboren).

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Maximale doorslijpdiepte	60 mm
Toepassing voor	Schakel-, hollewand- en verdeeldozen, inbouwarmaturen
Toepassing met slag / geen slag	geen klopboren

Snijmateriaal	HM
Producttype	Gatzaag