

Garant**HM-hamerboor SDS-plus, Ø×totale lengte: 8X160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	789040 8X160
GTIN	4062406135409
Artikelklasse	71C

Omschrijving**Uitvoering:**

Boorpunt met vierkante doorsnede. **4×90° Geometrie** met speciaal ontwikkelde **snijkanten van gelijke hoogte** en stabiele schouders garanderen precieze maatvaste gaten voor professionele aanbrengring van ankers en betrouwbare deugelbevestigingen. Boorlichaam met 4 spiralen voor aangenaam rustig boren met geringe trillingen en optimale geleiding in het boorgat. **Radiaal** vormgegeven **bescherming tegen wapening**: voorkomt het vastlopen als de boor op wapening stuit en verhoogt de levensduur. Robuuste **eendelige** HM-plaat met 4 snijkanten, die in zijn geheel in de boorkern is aangebracht. Aanzienlijk minder breukgevaar.

Voordeel:

- **Korte spiraalaanlopen zorgen voor een snelle afvoer van het boorgruis.**
- **Slijtagemarkeringen: om na te gaan of het gereedschap nog geschikt is voor het boren van nauwkeurige deugelgaten.**
- **4×4 Design maakt een nauwkeurige rondloop mogelijk en minimaliseert slijtage en wrijvingsverliezen.**

Toepassing:

Voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk – met maximaal boorcomfort.

Technische beschrijving

Ø	8 mm
totale lengte	160 mm
Spiraallengte	100 mm
Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	Klopbooren
Schacht	SDS Plus

Producttype

Steenboor