

**Garant****HM-hamerborensset, Boor-Ø: 5-12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	789045 5-12
GTIN	4062406135898
Artikelklasse	71C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Boorpunt met vierkante doorsnede. **4x90° Geometrie** met speciaal ontwikkelde **snijkanten van gelijke hoogte** en stabiele schouders garanderen precieze maatvaste gaten voor professionele aanbrenging van ankers en betrouwbare deugelbevestigingen. Boorlichaam met 4 spiralen voor aangenaam rustig boren met geringe trillingen en optimale geleiding in het boorgat. **Radiaal** vormgegeven **bescherming tegen wapening**: voorkomt het vastlopen als de boor op wapening stuit en verhoogt de levensduur.

**Voordeel:**

- **Korte spiraalaanlopen zorgen voor een snelle afvoer van het boorgruis.**
- **Slijtagemarkeringen: om na te gaan of het gereedschap nog geschikt is voor het boren van nauwkeurige deugelgaten.**
- **4x4 Design maakt een nauwkeurige rondloop mogelijk en minimaliseert slijtage en wrijvingsverliezen.**

**Toepassing:**

Voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk – met maximaal boorcomfort.

**Inhoud:**

Hamerboor nr. 789040: Resp. 1 st.  
maat 5; 6; 8 lengte 110 mm;  
maat 6; 8; 10; 12 lengte 160 mm

Opgeborgen in: Kunststof cassette

## Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	Klopboeren
Schacht	SDS Plus
Producttype	Steenboor

## Accessoires

HM-hamerboor SDS-plus Øx totale lengte 10X160 mm	789040 10X160
HM-hamerboor SDS-plus Øx totale lengte 12X160 mm	789040 12X160
HM-hamerboor SDS-plus Øx totale lengte 8X110 mm	789040 8X110
HM-hamerboor SDS-plus Øx totale lengte 6X110 mm	789040 6X110
HM-hamerboor SDS-plus Øx totale lengte 5X110 mm	789040 5X110
HM-hamerboor SDS-plus Øx totale lengte 8X160 mm	789040 8X160
HM-hamerboor SDS-plus Øx totale lengte 6X160 mm	789040 6X160