

**Led-acculamp, 12 V, Type: GLI12330****Bestelgegevens**

Bestelnummer	073203 GLI12330
GTIN	3165140741750
Artikelklasse	03B

**Omschrijving****Uitvoering:**

12 V werklamp met 10 led's en twee helderheidsniveaus. Instelbare hoek tot 200°, ophanghaak, karabijnhaak en geïntegreerde magneet.

**Levering:**

**Acculamp zonder accu en zonder lader.**

**Opmerking:**

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073851– 073866.

**Technische beschrijving**

Accuspanning	12 V
Fabrikantnummer	GLI 12-330
Aantal inbegrepen accu's	0
Accutype	Lithium-ion
Gewicht zonder accu	300 g
Energievoorziening	Accuvoeding

Lichtstroom	330 lm
Zwenkbereik	0 - 200 graden
ATEX-zone	geen
Productnaamattribuut	12 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 12 V
Producttype	Werklamp

---

## Accessoires

Li-ion-accu Accutype, accuspanning B12 V	073851 B12
Li-ion-accu Accutype, accuspanning B12 V	073855 B12