



## Accu-reciprozaag, Type: M18FSX-12



### Bestelgegevens

Bestelnummer	078220 M18FSX-12
GTIN	4058546224295
Artikelklasse	03L

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Milwaukee accu-reciprozaag** voor werken op moeilijk bereikbare plaatsen.

- **Elektronica voor traploze slagregeling en overbelastingsbeveiliging.**
- **Gereedschapsloos FIXTEC-zaagbladsnelwisselsysteem.**

#### Levering:

Inclusief transportkoffer HD-box, 1 × 18V / 12 Ah High Output accu, snellader en reciprozaagblad.

#### Opmerking:

Reciprozaagbladen vindt u vanaf nr. 588600.

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders onder nr. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

### Technische beschrijving

Accucapaciteit	12 Ah
Gewicht	5,5 kg
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type HB 18 V

Aantal pendelbewegingen	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Slaglengte	28,6 mm
Maximale vibratie volgens EN	22,2 m/s <sup>2</sup>
Accuspanning	18 V
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Bijzonderheid	FIXTEC, LED
Fabrikantnummer	M18FSX-121C
Aantal inbegrepen accu's	1
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Zaag

## Accessoires

Li-ion-accuHigh Output™ Accutype MHB12	073811 MHB12
--	--------------