

**Accu-reciprozaag zonder accu, Type: GSA1832-0****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078214 GSA1832-0
GTIN	3165140951784
Artikelklasse	03B

Omschrijving**Uitvoering:**

Tweetraps snelheidsinstelling voor verschillende materialen.
Electronic Motor Protection (EMP) beschermt de motor tegen overbelasting en zorgt voor een lange levensduur. Apparaat met ergonomische softgrip-handgreep.

Levering:

Accu-reciprozaag zonder accu's, zonder snellader.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073851 – 073859.
Reciprozaagbladen vindt u vanaf nr. 588600.

Technische beschrijving

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Accuspanning	18 V
Fabrikantnummer	GSA 18 V-32
Aantal pendelbewegingen	0 - 2500 min ⁻¹
Bijzonderheid	SDS
Slaglengte	32 mm
Verpakking	Transportkoffer
Gewicht	3,5 kg
Maximale vibratie volgens EN	10 m/s ²

Accutype	Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu's	0
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Zaag

Accessoires

Li-ion-accuProCore Accutype, accuspanning C18 V	073856 C18
Reciprozaagbladen, set Omschrijving 922EF	588600 922EF
Reciprozaagbladen, set Omschrijving 922EHM	588600 922EHM
Li-ion-accu Accutype, accuspanning B18 V	073851 B18
Reciprozaagbladen, set Omschrijving 1122EF	588600 1122EF
Reciprozaagbladen, set Omschrijving 1122BF	588600 1122BF
Li-ion-accu Accutype, accuspanning B18 V	073853 B18
Acculader Type GAL18160C	073866 GAL18160C
AccustartersetProCore Accutype, accuspanning C18 V	073863 C18
Reciprozaagbladen, set Omschrijving 922BF	588600 922BF
Li-ion-accu Accutype, accuspanning B18 V	073854 B18
Acculader Type 1880CV	073866 1880CV
Reciprozaagbladen, set Omschrijving 1155CHM	588600 1155CHM
Li-ion-accuProCore Accutype, accuspanning C18 V	073857 C18
AccustartersetProCore Accutype, accuspanning C18 V	073865 C18
Li-ion-accuProCore Accutype, accuspanning C18 V	073858 C18
AccustartersetProCore Accutype, accuspanning C18 V	073867 C18