

Garant GRIDLINE

Zwaarlastlegbord, Voor kast- / compartimentbreedte in G: 40**Bestelgegevens**

Bestelnummer	942610 40
GTIN	4062406135966
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Legborden van verzinkt plaatstaal, **versterkte uitvoering, tot 200 kg belastbaar.**

T.b.v. :

Kasten nr. 942301 – 942367, nr. 942701 – 942767, nr. 942801 – 942867.

Levering:

Legbord met dragers.

Opmerking:

Maat 30 en maat 40 geschikt voor kasten met breedte 60G en 80G omdat deze 2 compartimenten hebben.

Het totale draagvermogen van de kast in acht nemen.

Materiaal: verzinkt

Breedte: 950 mm

Diepte: 625 mm

Dikte: 40 mm

Technische beschrijving

Diepte	625 mm
Breedte	950 mm
Dikte	40 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	200 kg
Materiaal	verzinkt
Producttype	Legbord

