

RENISHAW**Robijnkogeltaster lengte 20 mm, Kogel-Ø D: 2,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	494222 2,5
GTIN	2050002041028
Artikelklasse	49F

Omschrijving**Uitvoering:**

Robijnkogeltaster met aansluitdraad M2

Opmerking:

Andere tasterinzetstukken met andere afmetingen en schachtuitvoeringen op aanvraag.

Technische beschrijving

Kogel-Ø D	2,5 mm
Gewicht	0,4 g
Schacht-Ø S	1,4 mm
Materiaal schacht	Staal
effectieve werklengte	16,4 mm
Lengte L	20 mm
Draadaansluiting	M2
Materiaal punt	Robijn
Producttype	Taster