

Garant GRIDLINE

Hangkast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Breedte in G: 40**Bestelgegevens**

Bestelnummer	943901 40
GTIN	4062406136147
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Bevestiging van legborden in een raster van 25 mm mogelijk. Achterwand met perforaties \square 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van Easyfix haken en houders. Afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Op verzoek ook met gesloten achterwand leverbaar. Kabeldoorvoer aan bovenzijde van de kast.

Levering:

Kast inclusief legbord en bevestigingsmateriaal.

Kleur:

Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor verschillende wanden kunnen verschillende bevestigingsmaterialen nodig zijn. Dit moet vóór gebruik worden nagegaan door de klant. Losse legborden onder nr. 943914.

Technische beschrijving

Diepte	400 mm
ComfortClose	nee
Nuttige diepte	325 mm
Breedte	1000 mm
Hoogte	600 mm

Aantal legborden	1
Nuttige breedte	950 mm
Nuttige hoogte	445 mm
Gewicht	31 kg
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Diepte in G	16
Breedte in G	40
Materiaaldikte	0,9 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	65 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen	250 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Hangkast

Accessoires

Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Extra legbord voor hangkasten Voor kast- / compartimentbreedte in G 40	943914 40