

Garant GRIDLINE

Hangkast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Breedte in G: 20**Bestelgegevens**

Bestelnummer	943901 20
GTIN	4062406136123
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Bevestiging van legborden in een raster van 25 mm mogelijk. Achterwand met perforaties \square 9x9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van Easyfix haken en houders. Afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Op verzoek ook met gesloten achterwand leverbaar. Kabeldoorvoer aan bovenzijde van de kast.

Levering:

Kast inclusief legbord en bevestigingsmateriaal.

Kleur:

Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor verschillende wanden kunnen verschillende bevestigingsmaterialen nodig zijn. Dit moet vóór gebruik worden nagegaan door de klant. Losse legborden onder nr. 943914.

Technische beschrijving

ComfortClose	nee
Diepte	400 mm
Breedte	500 mm

Nuttige breedte	450 mm
Nuttige hoogte	445 mm
Gewicht	18 kg
Hoogte	600 mm
Aantal legborden	1
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Nuttige diepte	325 mm
Breedte in G	20
Diepte in G	16
Materiaaldikte	0,9 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	65 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen	250 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Hangkast

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Extra legbord voor hangkasten Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	943914 20