

Garant GRIDLINE

Hangkast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Breedte in G: 30**Bestelgegevens**

Bestelnummer	943901 30
GTIN	4062406136130
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Bevestiging van legborden in een raster van 25 mm mogelijk. Achterwand met perforaties \square 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van Easyfix haken en houders. Afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Op verzoek ook met gesloten achterwand leverbaar. Kabeldoorvoer aan bovenzijde van de kast.

Levering:

Kast inclusief legbord en bevestigingsmateriaal.

Kleur:

Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor verschillende wanden kunnen verschillende bevestigingsmaterialen nodig zijn. Dit moet vóór gebruik worden nagegaan door de klant. Losse legborden onder nr. 943914.

Technische beschrijving

Breedte	750 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Diepte	400 mm

Hoogte	600 mm
ComfortClose	nee
Gewicht	25 kg
Nuttige diepte	325 mm
Nuttige breedte	700 mm
Nuttige hoogte	445 mm
Aantal legborden	1
Diepte in G	16
Breedte in G	30
Materiaaldikte	0,9 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	65 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen	250 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Hangkast

Accessoires

Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Extra legbord voor hangkasten Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	943914 30
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11