

Garant GRIDLINE

**Hangkast met volledig plaatstalen schuifdeuren, Breedte in G: 60****Bestelgegevens**

Bestelnummer	943905 60
GTIN	4062406136185
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Bevestiging van legborden in een raster van 25 mm mogelijk. Achterwand met perforaties  $\square$  9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van Easyfix haken en houders. Afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Op verzoek ook met gesloten achterwand leverbaar. Kabeldoorvoer aan bovenzijde van de kast. Met tussenwand. Geschikte legborden nr. 943914 maat 30.

**Levering:**

Kast inclusief legbord en bevestigingsmateriaal.

**Kleur:**

Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor verschillende wanden kunnen verschillende bevestigingsmaterialen nodig zijn. Dit moet vóór gebruik worden nagegaan door de klant. Losse legborden onder nr. 943914.

**Technische beschrijving**

Nuttige breedte	1450 mm
Nuttige hoogte	463 mm
Aantal legborden	2
Hoogte	600 mm
ComfortClose	nee
Gewicht	55 kg

Diepte	400 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Nuttige diepte	325 mm
Breedte	1500 mm
Diepte in G	16
Breedte in G	60
Materiaaldikte	0,9 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	65 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen	250 kg
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Hangkast

## Accessoires

Extra legbord voor hangkasten Voor kast- / compartimentbreedte in G 30	943914 30
Slotplaat voor GridLine Type GP21	914227 GP21
Legborddraggers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F