

Garant**Stellingkast met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 2000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	944005 2000
GTIN	4062406136437
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Bevestiging van legborden in een raster van 25 mm mogelijk.

Stellingkast met indeling in 30×11G.

Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot.

Plaatsing:

Aantal magazijnbakken: 30 × Nr. 963321 maat SB6; 30 × nr. 963321 maat SB5; 20 × nr. 963321 maat SB4

Levering:

Kast inclusief legborden en open magazijnbakken.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

- **Voor losse open magazijnbakken zie nr. 963321.**
- **Voor losse legborden zie nr. 944061, 944065.**

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	80 kg
Gewicht	82 kg
Handgreep positionering	midden
Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Hoogte	2000 mm
Breedte	750 mm
Diepte	275 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Aantal legborden	9
Nuttige hoogte	1845 mm
Breedte in G	30
Diepte in G	11
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	500 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Stellingkast

Accessoires

Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Legbord voor stellingkasten, diepte 11 G Voor kastbreedte in G 30	944061 30
Legbord met niveaus voor stellingkasten, diepte 11G Voor kastbreedte in G 30	944065 30

