

Garant**Stellingkast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 2000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	944003 2000
GTIN	4062406136420
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Stellingkast met indeling in 30×11G.

Bevestiging van legborden in een raster van 25 mm mogelijk.

Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot.

Plaatsing:

Aantal magazijnbakken: 30 × Nr. 963321 maat SB6; 30 × nr. 963321 maat SB5; 20 × nr. 963321 maat SB4

Levering:

Kast inclusief legborden en open magazijnbakken.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

- **Voor losse open magazijnbakken zie nr. 963321.**
- **Voor losse legborden zie nr. 944061, 944065.**

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Nuttige hoogte	1845 mm
Aantal legborden	9
Diepte	275 mm
Breedte	750 mm
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	80 kg
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Hoogte	2000 mm
Gewicht	82 kg
Handgreep positionering	midden
Breedte in G	30
Diepte in G	11
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	500 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Stellingkast

Accessoires

Legbord met niveaus voor stellingkasten, diepte 11G Voor kastbreedte in G 30	944065 30
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Legborddragers, set, voor GridLine kasten20-delig Type F	940559 F
Legbord voor stellingkasten, diepte 11 G Voor kastbreedte in G 30	944061 30

