

Garant GRIDLINE

Insteekscheidingschotten, breedte 10G, Geschikt voor lade-fronthoogte: 125mm**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 951801 125 |
| GTIN | 4062406137274 |
| Artikelklasse | 9GB |

Omschrijving**Uitvoering:**

Scheidingschotten van kunststof voor aanbrenging in de sleufscheidingsstrips, voor verdere indeling van de lades.

T.b.v.:

Alle sleufscheidingsstrips van kunststof. Let op de geschikte ladefronthoogte!

Opmerking:

Nuttige breedte van de insteekscheidingschotten = breedte -12 mm. Voorbeeld nr. 951751, breedte 5G: Nuttige breedte = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Hoogte | 100 mm |
| Geschikt voor lades met fronthoogte | 125 mm |
| Breedte | 250 mm |
| Breedte in G | 10 |
| Producttype | Lade tussenschot |