

Garant GRIDLINE

**Insteekscheidingschotten, breedte 12G, Geschikt voor lade-fronthoogte: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	951821 100
GTIN	4062406138820
Artikelklasse	9GB

**Omschrijving****Uitvoering:**

Scheidingschotten van kunststof voor aanbrenging in de sleufscheidingsstrips, voor verdere indeling van de lades.

**T.b.v.:**

Alle sleufscheidingsstrips van kunststof. Let op de geschikte ladefronthoogte!

**Opmerking:**

**Nuttige breedte van de insteekscheidingschotten = breedte -12 mm.** Voorbeeld nr. 951751, breedte 5G: Nuttige breedte = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

**Technische beschrijving**

Breedte	300 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	100 mm
Hoogte	75 mm
Breedte in G	12
Producttype	Lade tussenschot