



## Accu-slagschroefmachine, Type: M12FIW38



### Bestelgegevens

Bestelnummer	074014 M12FIW38
GTIN	4058546225582
Artikelklasse	03L

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Robuuste, krachtige FUEL™ accu-slagschroefmachine met borstelloze POWERSTATE™ EC-motor.**
- **Lange motorlevensduur en hoge energie-efficiëntie.**
- **Solide metalen tandwielhuis en ergonomische middenhandgreep met softgrip-voering.**
- **Weergave van het acculadingsniveau.**
- **Led-verlichting van het werkgebied.**
- **Rechts- / linksom draaiend en elektronische toerentalregeling.**
- **REDLINK PLUS™-elektronica – uniek vermogensmanagement.**
- **DRIVE CONTROL™ maakt snel wisselen mogelijk tussen de schakelstanden met verschillende toerental- en draaimomentinstellingen.**

Met borgveer.

#### Voordeel:

Topmodel FUEL™.

#### Levering:

Inclusief 2xLi-ion-accu, lader, HD-box.

### Technische beschrijving

Gewicht	1,1 kg
Aantal slagen 3e niveau	0 - 3200 min <sup>-1</sup>
Aantal slagen 2e niveau	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Maximaal draaimoment 1e niveau	339 Nm
Typisch gebruik	Heavy Duty
Accuspanning	12 V
Maximale vibratie volgens EN	1,5 m/s <sup>2</sup>
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Gereedschapsopname afmeting	3/8 inch
Fabrikantnummer	M12FIW38-422X
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	Buitenvierkant
Accucapaciteit	2 Ah
Accucapaciteit	4 Ah
Aantal slagen 1e niveau	0 - 1100 min <sup>-1</sup>
Maximale schroef-Ø (8,8 – 12,9)	M16
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Aantal inbegrepen accu's	2
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
geschikt voor materiaal	Staal
Producttype	Slagschroefmachine

## Accessoires

Li-ionsysteem M12B4 Accutype MB12	073815 MB12
-----------------------------------	-------------