



Accu-slagschroefmachine, Type: M18ONEFF-1



Bestelgegevens

Bestelnummer	074010 M18ONEFF-1
GTIN	4058546029050
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, **krachtige FUEL™ accu-slagschroefmachine** met **borstelloze POWERSTATE™ EC-motor**, lange motorlevensduur en hoge energie-efficiëntie. Solide **metalen tandwielhuis** en ergonomische **middenhandgreep met softgrip-voering**. Aanduiding acculadingsniveau, led-verlichting van het werkgebied. Rechts- / linksom draaiend en elektronische toerentalregeling.

REDLINK PLUS™-elektronica – uniek vermogensmanagement:

- **Met systeemcommunicatie aandrijfmachine – accu.**
- **Met overbelastingsbeveiliging voor een langere levensduur van accu, motor en drijfwerk.**

DRIVE CONTROL™ maakt snel wisselen mogelijk tussen 4 schakelstanden met verschillende toerental- en draaimomentinstellingen. De eerste **1 inch-18-V-accu-slagschroefmachine FUEL™** ter wereld levert een draaimoment van maximaal 2033 Nm, heeft compacte afmetingen en werkt zonder kabel of perslucht. Geïntegreerde controle van het aantal slagen verhoogt de reproduceerbare resultaten van de gekozen draaimomentinstelling. Met nieuwe **High-Output™** 8,0 Ah accu.

- **ONE KEY™ app voor individualisering van de gereedschapsinstellingen.**
- **ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security maakt o.a. de weergave van de laatste positie van het apparaat mogelijk.**

Uitvoering promotietekst:

Robuuste, **krachtige FUEL™ accu-slagschroefmachine** met **borstelloze POWERSTATE™ EC-motor**, lange motorlevensduur, hoge energie-efficiëntie.

Voordeel:

DRIVE CONTROL™.

Levering:

Inclusief 2 × Li-ion-accu, lader, HD-box, riemclip.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en accessoires nr. 073808 e.v.

Technische beschrijving

Maximaal draaimoment 1e niveau	530 Nm
Gereedschapsopname afmeting	1 inch
Aantal slagen 4e niveau	0 - 2500 min ⁻¹
Accuspanning	18 V
Fabrikantnummer	M18ONEFHIWF1-802X
Aantal slagen 3e niveau	0 - 2100 min ⁻¹
Aantal slagen 2e niveau	0 - 1650 min ⁻¹
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type HB 18 V
App-aansluiting	OneKey
Maximaal draaimoment 4e niveau	2033 Nm
Aantal slagen 1e niveau	0 - 1350 min ⁻¹
Typisch gebruik	Heavy Duty
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	Buitenvierkant
Maximale schroef-Ø (8,8 – 12,9)	M42
Maximaal draaimoment 2e niveau	1020 Nm
Maximaal draaimoment 3e niveau	1800 Nm
Gewicht	5,9 kg
Accucapaciteit	8 Ah
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Aantal inbegrepen accu's	2

Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
geschikt voor materiaal	Staal
Producttype	Slagschroefmachine

Accessoires

Li-ion-accuHigh Output™ Accutype MHB8	073810 MHB8
AccustartersetHigh Output™ Type M18HNRG8	073831 M18HNRG8