

Garant
Afbraamschijf X-LOCK Universeel, Schijf-Ø x schijfbreedte: 115X7mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	560011 115X7
GTIN	4062406151485
Artikelklasse	51M

Omschrijving
Uitvoering:

Snel, zonder gereedschap wisselen van schijf met het X-LOCK systeem.

Voor **universele toepassing** op **RVS, staal** en gietijzer.

Specificatie:

A30R-BF.

Opmerking:

X-LOCK afbraamschijven zijn achterwaarts compatibel en kunnen ook op conventionele haakse slijpers worden gebruikt.

Technische beschrijving

Schijf-Ø	115 mm
Schijfbreedte	7 mm
Boring-Ø	22,23 mm
Serie	X-LOCK-systeem
Slijpmiddel	Normaal korund

Slijpmiddelaanduiding	A
Specificatie	A30R-BF
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	20-30 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Afbraamschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
Uni	beperkt geschikt		
droog	geschikt		