

**Laag model schoen zwart VD 3500 SST SF ESD, S3 NB, EU-schoenmaat: 42****Bestelgegevens**

Bestelnummer	092662 42
GTIN	4044348590195
Artikelklasse	09C

Omschrijving**Uitvoering:**

Veiligheidsschoen met VARIO Multiflex®-technologie voor een gering schoengewicht.

- **Bovenmateriaal van ultralichte en gladde microvezel.**
- **Ademende functionele voering.**
- **Binnenzool van echt leer.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.**
- **Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).**

Veiligheidsschoen VARIO DYNAMICS SST met hittebestendige (tot ca. 220°C) **Perbunan-loopzool met goede antislipwerking** (SST-STEITZ SURE STEP).

- **Loopzool Perbunan Athletic ESD, zilvergrijs.**

Lage schoen en hoge veterschoen met doorloopbescherming van textiel.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Opmerking:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092663.

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermpap: Aluminium

Doorloopzekerheid: Textiel

Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool): Meer dan 200 °C

Koude-isolatie: tot -20 °C

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Technische beschrijving

Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Koude-isolatie	tot -20 °C
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool)	Meer dan 200 °C
Veiligheidsklasse	S3
EU-schoenmaat	42
Materiaal teenbeschermer	Aluminium
Doorloopzekerheid	Textiel
Geslacht	Unisex
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Laag model veiligheidsschoen